

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 10\text{ mm}$, $\varnothing D: 100\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218566 100
GTIN	4045197530387
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200\text{ mm}$ leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale insnijdiepte $a_{e\text{max}}$	24,2 mm
Kraag- $\varnothing d_1$	48 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5

Snijkant-Ø D _c	100 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1205
Wisselplaatschroevenset	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219983
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP