

Yale

Reserve-hydraulische slang HHC, Lengte: 2m



Bestelgegevens

Bestelnummer	086080 2
GTIN	4025092155380
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Met koppelingsstekker nr. 086085 gr. M1 (cilinderzijde) en buitenschroefdraad 3/8-NPT (pompzijde). Buiten-Ø 14 mm; binnen-Ø 6,3 mm (nom. maat); barstdruk 2800 bar; minimale buigradius R = 100 mm.

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Opmerking:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgesloten, gevuld en ontvlucht.

Technische beschrijving

Lengte	2 m
Producttype	Hydraulische toebehoren