

Garant**SNHX 1102 neutraal, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 4 mm

Soort: HB7525

Voeding f_z per tand: 0,08 mm

Fasebreedte: 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasebreedte	0,15 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1102
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	2,3 mm
Voor groefbreedte a_p	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen