

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 14$ mm, $\varnothing D$: 125mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	218568 125
GTIN	4045197530608
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Let op:

Om een vlak grondvlak te krijgen, neutrale, linkse en rechtse wisselplaten gebruiken waarbij de neutrale plaat op de middelste plaatpassingsrij wordt gemonteerd.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag- $\varnothing d_1$	70 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4

Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	23,7 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Snijkant-Ø D_c	125 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1205
Wisselplaatschroevenset	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219983
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2