

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p=8\text{ mm}$, $\varnothing D: 63\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218565 63
GTIN	4045197530745
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200\text{ mm}$ leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag- $\varnothing d_1$	40 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SNHX

Kraaglengte L_1	15 mm
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	10,5 mm
Snijkant- $\emptyset D_c$	63 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 12045
Wisselplaatschroevenset	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219978
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP