

Garant**SNHX 1103 neutraal, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218581 ST900
GTIN	4045197656346
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 5 mm

Soort: HB7525

Voeding f_z per tand: 0,08 mm

Fasebreedte: 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasebreedte	0,15 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1103
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	2,7 mm
Voor groefbreedte a_p	5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen