

**TANGGRIP TAG N-C snij-inzetdelen, IC5400, Steekbreedte w / hoekradius R:  
4/0,24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273630 4/0,24
GTIN	7291075213553
Artikelklasse	26A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Eerste keuze voor ISO-P. Gemiddelde tot hoge voedingen.

**Toepassing:**

Voor af- en insteken.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273610 – 273614.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4 mm
Hoekradius R	0,24 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Tolerantie steekbreedte w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL
Fabrikantnummer	TAG N4C IC5400
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	C
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC5400
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien