



## TANGGRIP TAG N-MF snij-inzetzelen, IC1010, Steekbreedte w / hoekradius R: 4/0,25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Artikelklasse	26A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spaanbreker met spaanbrekerhoek. Universeel voor ISO-P en ISO-M. Voor gemiddelde voedingen.

**Toepassing:**

Voor af- en insteken.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273610 – 273614.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Steekbreedte w	4 mm
Hoekradius R	0,25 mm
Voeding f	0,07 - 0,22 mm/omw,

Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL
Fabrikantnummer	TAG N4MF IC1010
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecondities	continu
Spaanbreker	MF
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC1010
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien