

**TANGGRIP TAG N-MF snij-inzetsdelen, IC5400, Steekbreedte w / hoekradius R:
3,05/0,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273636 3,05/0,2
GTIN	7291075325904
Artikelklasse	26A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spaanbreker met spaanbrekerhoek. Universeel voor ISO-P en ISO-M. Voor gemiddelde voedingen.

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273610 – 273614.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3,05 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Voeding f	0,06 - 0,18 mm/omw,

Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL
Fabrikantnummer	TAG N3MF IC5400
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC5400
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien