

**TANGGRIP TAG N-MF snij-inzetzelen, IC5400, Steekbreedte w / hoekradius R:  
2/0,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273636 2/0,2
GTIN	7291075325898
Artikelklasse	26A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spaanbreker met spaanbrekerhoek. Universeel voor ISO-P en ISO-M. Voor gemiddelde voedingen.

**Toepassing:**

Voor af- en insteken.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273610 – 273614.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm

Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Serie	TANGGRIP-PL
Fabrikantnummer	TAG N2MF IC5400
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC5400
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien