

**Garant****SNHX 1102 neutraal, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218571 ST1400
GTIN	4045197656308
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.Voor groefbreedte  $a_p$ : 4 mm

Soort: HB7525

Voeding  $f_z$  per tand: 0,13 mm

Fasebreedte: 0,15 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,13 mm
Type	ST1400
Fasebreedte	0,15 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1102
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	2,3 mm
Voor groefbreedte $a_p$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen