



## HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø $D_c$	31,7 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	95 mm
geschikte wisselplaat	XNMU090408
Groefhoogte $a_p$	10,8 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	2
Kraag-Ø $d_1$	16 mm
Aantal wisselplaten	4
Afkoppellengte $L_1$	41 mm

Fabrikantnummer	ETS D32-11-W20-XN09
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Producttype	Spiebaanfrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------