

**HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XNMU090408
Snijkant-Ø D _c	31,7 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Afkoppellengte L ₁	45 mm
Groefhoogte a _p	13,8 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	2
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Aantal wisselplaten	4
Kraag-Ø d ₁	16 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm

Fabrikantnummer	ETS D32-14-W32-XN09
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Producttype	Spiebaanfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------