



HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25Smm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 227718 31,7/25S |
| GTIN | 7291075438932 |
| Artikelklasse | 19D |

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

| | |
|--|------------|
| Hoekfasehoek | 90 graden |
| Snijkant-Ø D _c | 31,7 mm |
| Schacht-Ø D _s h6 | 25 mm |
| Groefhoogte a _p | 13,8 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 41 mm |
| Kraag-Ø d ₁ | 16 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 105 mm |
| Effectief aantal snijkanten Z _{eff} | 2 |
| Aantal wisselplaten | 4 |
| geschikte wisselplaat | XNMU090408 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Fabrikantnummer | ETS D32-14-W25-XN09 |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Producttype | Spiebaanfrees |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3 | 229695 3 |
|---------------------------------------|----------|