

**HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Hoekfasehoek	90 graden
Afkoppellengte L_1	41 mm
Kraag-Ø d_1	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	105 mm
Snijkant-Ø D_c	31,7 mm
geschikte wisselplaat	XNMMU090408
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Aantal wisselplaten	4
Groefhoogte a_p	10,8 mm

Fabrikantnummer	ETS D32-11-W25-XN09
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Producttype	Spiebaanfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------