

**HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Groefhoogte $a_p$	9,9 mm
Aantal wisselplaten	4
geschikte wisselplaat	XNMMU090408
Snijkant-Ø $D_c$	31,7 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	85 mm
Afkoppellengte $L_1$	35 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	2
Kraag-Ø $d_1$	15,5 mm

Fabrikantnummer	ETS D32-10-W16-XN09
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Producttype	Spiebaanfrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------