

**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w / hoekradius R: 5/0,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273407 5/0,5
GTIN	7291075028805
Artikelklasse	26C

Omschrijving**Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,5 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Steekbreedte w	5 mm
Voeding f insteken	0,11 - 0,2 mm/omw,
INSL	19 mm
Voeding f draaien	0,2 - 0,3 mm/omw,

Voeding f axiaal steken	0,12 - 0,24 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,6 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Snijdiepte $a_{p\max}$	3 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,6 mm
Fabrikantnummer	GRIP 5005Y IC808
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	D
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 200 m/min
Soort	IC808
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien