

Garant**Momentschroevendraaier, met vaste instelling, Ingesteld draaimoment:
2,2Nm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211750 2,2
GTIN	4045197553201
Artikelklasse	21B

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-dwarsgreep met goede grip. Het draaimoment is vast ingesteld. Opname met permanente magneet.

Functie:

Bij het bereiken van het draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier **hoor- en voelbaar**. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

In combinatie met **1/4 inch-bits** met **C 6,3-** of **E 6,3-schacht**, bijv. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Ideaal voor het exact bevestigen van wisselplaten volgens het aangegeven aanhaalmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

Levering **zonder** bit.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Ingesteld draaimoment	2,2 Nm
Meslengte	50 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Totale lengte L	107 mm
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Feedback	ontkoppelend
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Accessoires

'TQ-Station' – opbergstation voor
momentschroevendraaiers

659964