

**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w / hoekradius R: 6/0,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273407 6/0,8
GTIN	7291075028836
Artikelklasse	26C

Omschrijving**Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,8 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Steekbreedte w	6 mm
Voeding f insteken	0,13 - 0,25 mm/omw,
Voeding f draaien	0,24 - 0,42 mm/omw,
INSL	19 mm

Voeding f vlakdraaien	0,15 - 0,4 mm/omw,
Voeding f axiaal steken	0,12 - 0,28 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 3,6 mm
Serie	HELI-GRIP
Snijdiepte $a_{p\max}$	3,6 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	1 mm
Fabrikantnummer	GRIP 6008Y IC808
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	D
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 200 m/min
Soort	IC808
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien