



## TANGGRIP TNF-IQ snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w / hoekradius R: 4/0,25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	274224 4/0,25
GTIN	7291075310597
Artikelklasse	26A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Optimale spaancontrole en spaanafvoer. Geringe tot gemiddelde voedingen.

**Toepassing:**

Voor axiaal steken.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274202 – 274205.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Steekbreedte w	4 mm
Hoekradius R	0,25 mm
Voeding f	0,08 - 0,12 mm/omw,
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm

Serie	TANG-GRIP
Fabrikantnummer	TNF 4M-IQ IC808
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 150 m/min
Soort	IC808
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien