



TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 65-80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{max}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Schachthoogte h_s	32 mm
Functionele hoogte h_1	24,8 mm
Fabrikantnummer	TNFFA 65R-3IQ
Afkoppellengte	27 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder