




TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 54-65mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274202 54-65
GTIN	7291075310801
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Serie	TANG-GRIP
Totale lengte L	90 mm
Insteekdiepte t_{max}	26 mm
Steekbreedte w	3 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Schachthoogte h_s	32 mm
Functionele hoogte h_1	24,8 mm
Fabrikantnummer	TNFFA 54R-3IQ
Afkoppellengte	26 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder