




## TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 80-130mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	274203 80-130
GTIN	7291075311013
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor axiaal steken.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

#### Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

### Technische beschrijving

Insteekdiepte $t_{max}$	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Totale lengte L	90 mm
Steekbreedte w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	14,8 mm
Functionele hoogte $h_1$	24,8 mm
Schachthoogte $h_5$	32 mm
Fabrikantnummer	TNFFA 80L-4IQ
Afkoppellengte	27 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder