




TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 80-100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274203 80-100
GTIN	7291075310948
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3 mm
Insteekdiepte t_{max}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Totale lengte L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Schachthoogte h_s	32 mm
Functionele hoogte h_1	24,8 mm
Fabrikantnummer	TNFFA 80L-3IQ
Afkoppellengte	27 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder