



TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 80-110mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274202 80-110
GTIN	7291075311150
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	6 mm
Serie	TANG-GRIP
Totale lengte L	90 mm
Insteekdiepte t_{max}	30 mm
WF	10,2 mm
WB_2	18 mm
Functionele hoogte h_1	24,8 mm
Schachthoogte h_5	32 mm
Fabrikantnummer	TNFFA 80R-6IQ
Afkoppellengte	27 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder