



TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150,1-500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274205 150,1-500
GTIN	7291075310740
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee plaatpassingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Serie	TANG-GRIP
Totale lengte L	150 mm
Insteekdiepte t_{max}	35 mm
Steekbreedte w	5 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Functionele hoogte h_1	24,8 mm
Schachthoogte h_5	32 mm
Fabrikantnummer	TNFFH 150L-5IQ

Afkoppellengte	35 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder