



TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150-500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274205 150-500
GTIN	7291075310689
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee plaatpassingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Serie	TANG-GRIP
Insteekdiepte t_{max}	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Steekbreedte w	4 mm
WF	3,8 mm
WB_2	5,2 mm
Functionele hoogte h_1	24,8 mm
Schachthoogte h_5	32 mm
Fabrikantnummer	TNFFH 150L-4IQ

Afkoppellengte	32 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder