



HELIGRIP HELI klemhouders, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering met radius (afbeelding 2).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

WF	18,8 mm
Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	140 mm
Koplengte L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Schachtgrootte	20 mm
CWX	4,76 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Plaatafmeting	32 mm

Fabrikantnummer	HELIR 2020-3T20
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder