



## HELIGRIP HELI klemhouders, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 16/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

In rechte uitvoering (afbeelding 1).

**Toepassing:**

Voor steekdraaien, af- en insteken.

**T.b.v.:**

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

### Technische beschrijving

Serie	HELI-GRIP
Insteekdiepte $t_{max}$	12 mm
WF	14,4 mm
Koplengte $L_1$	29 mm
Steekbreedte w	4 mm
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	135 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Fabrikantnummer	HELIR 1616-4T12

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder