



HELIGRIP HELI klemhouders, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering met radius (afbeelding 2).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Koplengthe L ₁	42 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Schachtgrootte	25 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Plaatafmeting	20 mm

Fabrikantnummer	HELIR 2525-4T25
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder