



## PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder, rechts, Schachtgrootte / plaatafmeting: 20/40mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273580 – 273581.

### Technische beschrijving

Koplengte L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
Totale lengte L	135 mm
Schachtgrootte	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Plaatafmeting	16 mm
Fabrikantnummer	PCHR 20-D40-3-IQ
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder