

**PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting:
20/32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Toepassing:**

Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273580 – 273581.

Technische beschrijving

WF	19,5 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L ₁	28,4 mm
Totale lengte L	120 mm
HBL	29,5 mm
Plaatafmeting	16 mm
Fabrikantnummer	PCHL 20-D32-2-IQ
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder