



PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 25/40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273580 – 273581.

Technische beschrijving

HBH	8 mm
Totale lengte L	135 mm
Schachtgrootte	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Koplengte L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Fabrikantnummer	PCHL 25-D40-3-IQ
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder