

**PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting:
20/40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Toepassing:**

Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273580 – 273581.

Technische beschrijving

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Koplengte L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	135 mm
HBL	35,6 mm
Fabrikantnummer	PCHL 20-D40-3-IQ
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder