



## PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 12/32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273580 – 273581.

### Technische beschrijving

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBH	14 mm
Schachtgrootte	12 mm
H	33,6 mm
Totale lengte L	100 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Fabrikantnummer	PCHL 12-D32-2-IQ
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder