



FLASHPENTA PMN D-J/D-C snij-inzetdelen, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Artikelklasse	26K

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het afsteken van stangen, harde materialen en bij moeilijke toepassingen. Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Gemiddelde tot hoge voedingen.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273576 – 273577.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,03 mm
Steekbreedte w	2 mm
Voeding f	0,04 - 0,14 mm/omw,
Tolerantie hoekradius R	0,03 mm

Serie	FLASHPENTA
Fabrikantnummer	PMN D32-2C02 IC908
Aantal wisselingen/snijanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu
Spaanbreker	C
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC908
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien