



HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 16/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

In rechte uitvoering (afbeelding 1).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Schachtgrootte	16 mm
Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	135 mm
Insteekdiepte t_{max}	12 mm
Koplengte L_1	30 mm
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm
Fabrikantnummer	HELIL 1616-3T12

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder