

**HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 16/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Uitvoering:**

In rechte uitvoering (afbeelding 1).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	16 mm
WF	14,4 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	135 mm
Koplengte L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Insteekdiepte t _{max}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Fabrikantnummer	HELIL 1616-4T12
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder