

**HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Uitvoering:**

In rechte uitvoering (afbeelding 1).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	29 mm
Schachtgrootte	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Totale lengte L	140 mm
Steekbreedte w	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
CWX	4,76 mm
Fabrikantnummer	HELIL 2020-3T20
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder