

**HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 20/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Uitvoering:**

Uitvoering met radius (afbeelding 2).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Koplengte L ₁	42 mm
Steekbreedte w	4 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Fabrikantnummer	HELIL 2020-4T25
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder