

**HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Steekbreedte w	3 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
Totale lengte L	140 mm
Koplengte L ₁	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
Fabrikantnummer	HELIL 2525-3T20
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder