



HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273767 25/5
GTIN	7291075031461
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering met radius (afbeelding 2).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	42 mm
Schachtgrootte	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	22,9 mm
Steekbreedte w	5 mm
Totale lengte L	140 mm
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
Fabrikantnummer	HELIL 2525-5T25
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder