



## PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, rechts, Schachtgrootte / plaatafmeting: 16/24mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

### Technische beschrijving

Serie	PENTACUT
Insteekdiepte $t_{max}$	6,5 mm
Koplengte $L_1$	19,5 mm
Totale lengte L	120 mm
Schachtgrootte	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Fabrikantnummer	PCHR 16-24
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

