



PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, rechts, Schachtgrootte / plaatafmeting: 20/24mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Artikelklasse	26D

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Totale lengte L	120 mm
Koplengte L ₁	19,5 mm
Insteekdiepte t _{max}	6,5 mm
Schachtgrootte	20 mm
Serie	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plaatafmeting	12 mm
Fabrikantnummer	PCHR 20-24
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

