



PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, rechts, Schachtgrootte / plaatafmeting: 16/34mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Artikelklasse	26D

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{max}	10 mm
Schachtgrootte	16 mm
Serie	PENTACUT
Koplengte L_1	31 mm
Totale lengte L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Plaatafmeting	20 mm
Fabrikantnummer	PCHR 16-34
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

