



## PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, rechts, Schachtgrootte / plaatafmeting: 25/24mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

### Technische beschrijving

Koplengte $L_1$	19,5 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	6,5 mm
Totale lengte L	135 mm
Serie	PENTACUT
Schachtgrootte	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Fabrikantnummer	PCHR 25-24
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

