



PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 12/24mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273925 12/24
GTIN	7291075171945
Artikelklasse	26D

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Serie	PENTACUT
Totale lengte L	120 mm
Schachtgrootte	12 mm
Insteekdiepte t_{max}	6,5 mm
Koplengte L_1	19,5 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Fabrikantnummer	PCHL 12-24
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

