

**PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting:
25/34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273925 25/34
GTIN	7291075287158
Artikelklasse	26D

Omschrijving**T.b.v.:**

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Serie	PENTACUT
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L_1	31 mm
Totale lengte L	135 mm
Insteekdiepte t_{max}	10 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Plaatafmeting	20 mm
Fabrikantnummer	PCHL 25-34
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

