



PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 20/34mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273925 20/34
GTIN	7291075287141
Artikelklasse	26D

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Koplengte L_1	31 mm
Serie	PENTACUT
Totale lengte L	120 mm
Schachtgrootte	20 mm
Insteekdiepte t_{max}	10 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Fabrikantnummer	PCHL 20-34
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

