




## PENTACUT 24N-C/34N-C snij-inzetdelen, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/24mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273939 2/24
GTIN	7291075346817
Artikelklasse	26K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Gemiddelde tot hoge voedingen.

**Toepassing:**

Eerste keuze voor precisiesteken. Afsteken mogelijk. Ook geschikt voor onderbroken snedes.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 273924 – 273925.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	0,02 mm
Voeding f	0,05 - 0,16 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Steekbreedte w	2 mm

Insteekdiepte $t_{\max}$	6 mm
Tolerantie hoekradius R	0,05 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	24 mm
Serie	PENTACUT
Fabrikantnummer	PENTA 24N200C020 IC908
Aantal wisselingen/snikanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	C
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC908
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien